

ウォールハッチ WHA

壁点検口のスタンダードモデル。 シンプル構造、左右両開き対応の扉で動作がスムーズ。



## 詳細



本図は □ 303を示す

( )内寸法は□454、45

本図は 鍵付仕様を示す。

鍵無し仕様の有効開□寸法は、□303は235.5、□454は386.5


4570、□606は鍵付仕様のみ。

	1	↑ イギョギ 村田
→ 内枠 → □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	有効開口寸法 286.6 (437.6・690.6・589.6) 外枠寸法 316.6 (467.6・720.6・619.6)	タトゥー
外枠寸法 316.6	15	鍵詳細
(467.6 · 467.6 · 619.6)	<u> </u>	
壁開口寸法 305 (456・456・608)	●∕─取付金具	取付金具
有効開口寸法 235.8 (386.8・386.8・538.8) す。 、4570、□606を示す。	壁材(壁材別)	分枠 内枠
、43/U、LUUUで11/9。		

壁仕上げ材切り欠き寸法

热鲜细

			□303	□454	4570	□606
	鍵付仕様	シルバー	WHA303	WHA454	WHA4570	WHA606
型番		ホワイト	WHA303W	WHA454W	WHA4570W	WHA606W
番	鍵無し仕様	シルバー	WHA303-KN	WHA454-KN	_	_
		ホワイト	WHA303-WKN	WHA454-WKN	_	_
寸法	規格寸法		303×303	454×454	454×707	606×606
	壁開口寸法		305×305	456×456	456×709	608×608
	内枠仕上材寸法		264×264	415×415	415×668	565×565




注)赤文字は受注生産品です。納期を営業担当へお問い合わせください。

注)ホワイト色の場合、鍵プレートは標準はシルバー(ステンレス)となります。オプションでホワイト(焼付塗装)も対応可能です。(但しシリンダー部は除く) 注)規格寸法=外枠外寸法-13.6mm


●製品を取付ける壁面を、前項別表の寸法で正確 に開口してください。



②補強材を壁面の開口裏側に下図の通りに設置 してください。



**③**製品の開閉方向を確認して壁面開口にはめ込みます。




お願い内枠(扉)は取外さないでください。

◆ 下図の通り、取付金具を外枠4カ所に取付け、うちわボルトを締め付け、製品を壁面にしっかり固定してください。うちわボルトの先端が補強材に当たってから3~4回転回すとしっかり固定されます。

#### ●お願い


うちわボルトは閉め過ぎないように注意してください。枠が歪む原因になります。



#### 垂れ下がり防止部品の取り付け

外枠の下側の形材に垂れ下がり防止部品を貼付ける 位置をけがきます。型番ごとの取付枚数については、 右図および表を参照してください。

型番	取付数	С	d	е	f
WHA303	2	30	150	_	_
WHA454	2	30	210	_	_
WHA4570	2	30	210	_	_
WHA606	4	100	230	350	480



#### ₿お願い

垂れ下がり防止部品は、ハッチを取付けた際に 必ず下辺に位置するように取付けてください。

#### ●お願い


垂れ下がり防止部品を貼付ける前に、接着 面の油分やホコリを取り除いてください。

## 内枠と壁仕上げ材の組み立て

●壁仕上材を、前項別表の通りに正確に切断し、壁仕 上材を製作してください。 ②壁仕上材を内枠にはめ込み、同梱のスライドアングル(1)、(2)、タッピンねじで固定してください。

### ₽お願い


表側から見た際に、仕上材と内枠の間に隙間が出来ないように注意してください。




#### ●お願い

取付け完了後に製品を清掃し、ボードの粉、ホコリ、油分を取り除いてください。特に壁の表面に見える部分はきれいに清掃してください。


内枠(扉)を開閉させ、動作に不具合が無いことを確認してください。



1 仕上材のはめ込み



2 スライドアングル(1)の固定



3 スライドアングル(2)の固定

本製品のご注文・お問い合わせは

# **(建) 才力**工業株式会社

https://www.naka-kogyo.co.jp

札 幌 支 店 Tel.011-662-7611 仙 台 支 店 Tel.022-239-2511 新 潟 営 業 所 Tel.025-243-5751 さいたま支店 Tel.048-871-3600 千 葉 営 業 所 Tel.043-227-6231 東京支店 Tel.03-5826-2710 立川営業所 Tel.042-523-9211 横浜営業所 Tel.045-988-1801 右屋支店 Tel.052-709-7771 金沢営業所 Tel.076-223-8388 大阪支店 Tel.06-6886-8966 広島支店 Tel.082-527-1020 高松営業所 Tel.087-869-9885 福岡支店 Tel.092-452-8611 鹿児島営業所 Tel.099-256-7766