

施工資料

▶ 動作補助手摺(愛の手 NS-T400・600・800、NS-TL7070)タイプ別納まり図

規格寸法の手すりだけに、本図通りの壁および壁下地とすることで JIS T 9282 の基準を満たします。


I型手摺 (愛の手 NS-T400・600・800)

石膏ボード(GB-R)

規格品 (φ34)

型番	L(mm)	D(mm)
NS-T400	400	100
NS-T600	600	100
NS-T800	800	100

- 座金 2 点止め。
- 縦使い、横使い可能。
- 下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。



下地補強(別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

縦補強材(別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

M8.2本止め

縦使用時
LGS壁 石膏ボード(GB-R)

横使用時
LGS壁 石膏ボード(GB-R)


L型手摺 (愛の手 NS-TL7070)

石膏ボード(GB-R)

規格品 (φ34)

型番
NS-TL7070

- 座金 2 点止め。
- L、R両勝手兼用。
- 下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。




下地補強(別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

M8.2本止め

LGS壁 石膏ボード(GB-R)

縦補強材(別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置



M8六角ボルト(別途)

縦補強材(別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

M8寸切ボルト
(M8タップ)

下地補強(別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード(GB-R) t12.5 貼り
(別途)


下地補強取付金物(別途)
L-30×30×3.2t L=30

下地補強(別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

M8六角ボルト(別途)

下地補強取付金物(別途)
L-30×30×3.2t L=30

縦補強材(別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置



NS-TL7070 コーナー部

