

施工資料

▶ 手すり (レストハンド FI 型、SL-1) タイプ別納まり図

前方ボード付き I 型手摺 (レストハンド FI 型)
 ※足元 4 点止め。
 ※下地補強 (別途) は LGS に固定してください。

LGS 壁 (GB-R 普通石膏ボード)

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

補強材 ※オプション品 (取付: 別途) C-170×50×2.3t L=400

コンパネ 12t (別途) ※できるだけ広範囲に設置してください。

LGS 壁 (コンパネ下地)

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

規格品 (φ34)

型番	L (mm)	D (mm)
FI 型	750	165

M4 ビス (別途) @120 程度

寸切ボルト

メカナット

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

補強材 ※オプション品 (取付: 別途) C-170×50×2.3t L=400

固定座金

六角ナット

FI 型用化粧カバー (硬質樹脂)

φ34

φ90.5

GB-R 12.5t (普通石膏ボード)

FI 型用化粧カバー (硬質樹脂)

φ60

φ34

φ90.5

固定座金 (SUS)

笠木 (半硬質樹脂)

42.43

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

コンパネ補強 t12 (別途) ※できるだけ広範囲に設置してください。

前屈姿勢用手摺 (レストハンド SL-1)
 ※足元 4 点止め。
 ※下地補強 (別途) は LGS に固定してください。

LGS 壁 (GB-R 普通石膏ボード)

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

補強材 ※オプション品 (取付: 別途) C-170×50×2.3t L=400

コンパネ 12t (別途) ※できるだけ広範囲に設置してください。

LGS 壁 (コンパネ下地)

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

規格品

型番	L (mm)
SL-1 Sタイプ	540
SL-1 Lタイプ	640

M4 ビス (別途)

縦補強 (別途) C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

GB-R 12.5t (普通石膏ボード)

補強材 ※オプション品 (取付: 別途) C-170×50×2.3t L=400

M8 メカナット

M8 寸切ボルト

※磁器タイル・セラミックタイル仕上げは穴あけφ14 (別途)

170

130

125

150

180

80

110

125

200

80

縦補強 C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

補強材 ※オプション品 (取付: 別途) C-170×50×2.3t L=400

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 天井～床通し設置

コンパネ 12t (別途)

M8 寸切ボルト

M8 メカナット

※磁器タイル・セラミックタイル仕上げは穴あけφ14 (別途)

GB-R 12.5t (普通石膏ボード)

