












▶ 動作補助手摺 (愛の手オーバル OV-T400H・T600H・T800H、OV-TL7070H)

足元 1 点止め M10 使用	足元 1 点止め M8 使用	
 <p>端部座金 正面図</p>	 <p>中間座金 正面図 ※OV-TL7070H の中間固定部</p>	
<p>注) 下地補強は必ず LGS と捨て貼の間に設置してください。 ボードとボードの中間への設置では固定できません。</p>		
 <p>LGS 壁 (GB-R,GB-R-H 2 枚貼)</p>	 <p>LGS 壁 (GB-R 2 枚貼)</p>	 <p>LGS 壁 (タイル貼)</p>
 <p>RC 壁 (GL 工法)</p>	 <p>RC 壁 (タイル貼)</p>	 <p>LGS 壁 (コンパネ下地)</p>
 <p>CB 壁 (GL 工法)</p>	 <p>CB 壁 (タイル貼)</p>	 <p>戸袋取合い</p>

